

Artikelnummer: 129934

Kurzbeschreibung: Fahrradanhänger ohne Bordwände, 1-Achser, 790 x 435 mm

Langbeschreibung: Fahrradanhänger ohne Bordwände, 1-Achser, 790 x 435 mm: Aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm), fest verschwei sst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Eine Halbkugelschale ist an der Deichsel angeschwei sst. Der Kugelbolzen mit Halteklemme wird zur Selbstmontage am Fahrradrahmen lose mitgeliefert. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Geländerhöhe: 220 mm

Ladefläche: 790 x 435 mm

Au ssenma ss: 1880 x 740 mm

Ladeflächenhöhe: 180 mm

Tragkraft: 200 kg

Eigengewicht: 21 kg Lieferung inklusive Anhängerkupplung.

Schiebegriffhöhe: 740 mm

Rad a'Ëœ: 260 x 85 mm



EAN/GTIN: 4250448503755