

Anfahrerschutzwinkel

- Schutz für Inventar, Gebäude und Mitarbeiter
- ideal für den Schutz von Regalen, Ecken, Stützelementen etc., zum Aufdübeln, Dübel optional lieferbar
- Stahl-Anfahrerschutz, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- vorgeschriebener Anfahrerschutz für ortsfeste Regale in Verbindung mit Flurförderzeugen, sofern diese nicht spurgebunden sind



Gestaltung gemäß Sicherheitsrichtlinie DGUV-Regel 108-007 (bisher BGR 234) und ASR A1.3/5.2 (bisher DIN 4844). Entspricht DIN EN 15512

Für Anfahrerschutzwinkel werden 4 Befestigungsdübel (Winkelprofil) bzw. 6 für das U-Profil benötigt

Typ	Winkel	Winkel	Winkel	Winkel	U-Profil	U-Profil	U-Profil	U-Profil
Maße außen B x T x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400	160 x 160 x 800	160 x 160 x 1200
Materialstärke [mm]	5	6	6	6	5	6	6	6
Bestellnummer	248-457-J9	180-221-J9	180-222-J9	180-223-J9	248-458-J9	180-224-J9	240-900-J9	240-901-J9




ZUBEHÖR	Universaldübel (mit Schraube), 10/100, 1 Stck	Durchsteckanker (für Betonböden), 12/120, 1 Stck.
Bestellnummer	233-427-J9	233-428-J9

Anfahrerschutzwinkel inkl. Leitrollen, leitet einen Großteil der seitlich eintreffenden Kräfte ab.

Typ	U-Profil	Winkel
Ausführung	inkl. 2 Leitrollen	inkl. 1 Leitrolle
Maße außen B x T x H [mm]	160 x 160 x 400	160 x 160 x 400
Materialstärke [mm]	6	6
Bestellnummer	219-757-J9	219-756-J9

Kunststoff-Regalanfahrerschutz



- in Sekundenschnelle montierbar
- Schlagabsorption bis zu einer Aufprallkraft bis zu 2,4 Tonnen
- elastisch, rückfedernd, formstabil

- für die Sicherheit und den Schutz von Regalen
- unverwüstliche ballistische Kunststoffaußenhaut
- für Tiefkühlager geeignet, bis zu -40° C
- kein Abziehen bei Palettenentnahme
- getestet nach europäischen und internationalen Standards, FEM 10.2.02, AS4084
- Höhe: 600 mm
- die Typen L und XXL werden inkl. Montagewerkzeug geliefert



Der leicht montierbare Regalanfahrerschutz ist nicht toxisch, voll recyclebar und sehr langlebig.

Typ	S	M	L	XXL
Regalständerbreite	70-87 mm	88-100 mm	101-110 mm	111-120 mm
Bestellnummer	207-400-J9	207-401-J9	207-402-J9	240-233-J9

Regalanfahrerschutz aus Stahl

- für den stirnseitigen (seitlichen) Schutz von Regalen vor Anfahrerschäden
- verstellbar (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)
- mehrseitiger Schutz der Regalpfosten

- Zur Verwendung im Gebäude
- besteht aus zwei massiven Schutzwinkeln, zwei Planken (C-Profil) und 4 Klemmstücken
- Stahl, gelb kunststoffbeschichtet, mit schwarzen Signalstreifen
- Befestigung im Boden mit 12 Universaldübeln (10/100) oder 12 Durchsteckankern (12/120) bei Betonböden (optional erhältlich)
- einfache Montage
- Maße T x H mm (190 x 500 mm)



verstellbare Breite (bis zu 200 mm je Schutzwinkel)




Typ	E 1	D 2	D 2.1
Ausführung	für Regalabreiten von 900 bis 1300 mm	für Regalabreiten von 1700 bis 2100 mm	für Regalabreiten von 2300 bis 2700 mm
Maße außen T x H [mm]	190 x 500	190 x 500	190 x 500
Bestellnummer	233-420-J9	233-421-J9	233-422-J9

Schutzwinkel (paarweise)

- sehr gut sichtbare Warnmarkierung
- hohe Lebensdauer
- einfache und schnelle Befestigung durch vorgebohrte Löcher mit beiliegenden Schrauben und Dübeln

- Schützen Sie mit minimalem Aufwand Ecken, Kanten, Pfeiler etc. Abmessungen
- hohe Stoßresistenz und Formbeständigkeit
- für Innen- und Außenbereiche geeignet
- Höhe: 900 mm, Breite der Seitenkanten: 84 mm, Stärke: 14 mm
- Lieferung paarweise



Die universell verwendbaren Schutzwinkel sind aus widerstandsfähigem Kunststoff und verstärkt mit einem Metallinnenkern.



Typ	gelb/schwarz	gelb/schwarz nachleuchtend	rot/weiss
Bestellnummer	207-403-J9	207-405-J9	207-404-J9