

TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. 455-11052
Artikel/Modell SARO HeiBluftofen mit Grill EKO Modell
GN Türanschlag links
GTIN 4017337 062256



- Material: Edelstahl
- Manuelle Steuerung mit Drehknöpfen
- Für 4 Roste / Bleche: 1/1 GN
- Distanz zwischen den Rosten 84 mm
- 2 Lüfter + Grill
- Timer
- Lieferung ohne Roste
- Gewicht: 43 kg
- Maße: B 686 x T 660 x H 580
- Temp. max. +280 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 3,15 kW, grillleistung: 1,7 kW

Ursprung Italien
Zolltarifnummer 84198180
Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 * Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 * St.-Nr. 116/5718/0194 * ILN 4017337000005 * WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827