



Goobay

CAT 5e Flach-Patchkabel, U/UTP, Weiß

CCA Kupfergemisch

- ungeschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- geringer Biegeradius, extrem flexibel
- Außenmaß nur 1,5 x 6 mm
- vergoldete Kontaktflächen (PINs)
- kurzer Steckertyp ohne Rastnasenschutz
- Slimline-Knickschutztülle
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Höhe Kabelmantel	1,5 mm
Breite Kabelmantel	6 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Flachkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	30/7 (stranded)
Schirmungsklasse	U/UTP
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker (8P8C)
Anschluss, Schirmung	nein
Rastnasenschutz	nein

Kabellänge	Bulk
0,50 m	93357
1,00 m	93358
1,50 m	95191
2,00 m	93359
3,00 m	93360
5,00 m	93361
7,00 m	93362
10,00 m	93363
15,00 m	93364
20,00 m	93365

NETZWERK – CAT 5E PATCHKABEL – PATCHKABEL, WINKEL



Goobay

CAT 5e Patchkabel 2x 90° gewinkelt, F/UTP

CCA Kupfergemisch, 2x RJ45-Stecker 90° (8P8C)

- geschirmtes LAN/Netzwerkkabel zum Anschluss Ihrer Netzwerkkomponenten mit 2x RJ45 Steckern
- ideale Lösung bei minimalen Platzverhältnissen
- Gesamtschirmung: Folienschirmung
- mit 3µ vergoldeten Kontaktflächen (PINs)
- Slimline-Knickschutztülle
- ohne Rastnasenschutz
- Paarfolge nach EIA/TIA 568B



Material Kabelmantel	PVC
Durchmesser Kabelmantel (ca.)	5,4 mm
max. Bandbreite	100 MHz
Kabeltyp	Rundkabel
Innenleiter, Material	CCA (kupferkaschiertes Aluminium)
AWG	26/7 (stranded)
Schirmungsklasse	F/UTP
Anzahl Schirmungen	1 x
Typ 1, Schirmung	Folie (Alu)
Anschluss, Typ	RJ45-Stecker 90° (8P8C)
Anschluss, Schirmung	ja
Rastnasenschutz	nein

Kabellänge	Schwarz	Weiß
	Bulk	Bulk
0,25 m	96076	96060
0,50 m	96077	96061
1,00 m	96078	96062
2,00 m	96079	96063
3,00 m	96080	96064
5,00 m	96081	96065
10,00 m	96082	96066
15,00 m	96083	96067