

Artikelnummer: 185090

Kurzbeschreibung: LED-vloerlamp Butler, voor de werkplek, zwart

Langbeschreibung: LED vloerlamp Butler, voor computer werkplek, diverse kleuren: De Butler LED vloerlamp zorgt voor 50 procent direct en 50 procent indirect licht. Het is geschikt voor computerwerkplekken. Met de Butler kunt u uw werkplek verblindingsvrij, homogeen en schaduwvrij verlichten. U kunt uw persoonlijke verlichtingsbehoeften individueel aanpassen met de traploos instelbare aanraaksensor en beschikt over flikkervrij licht voor vermoeidheidsvrij werken. De U-vormige stalen voet zorgt voor een hoge stabiliteit en maakt een flexibele positionering mogelijk. Met 4000 Kelvin zorgt de Butler LED vloerlamp, die verkrijgbaar is in verschillende kleurvarianten van voet en lampkop, voor een neutraal wit licht met een levensduur tot 50.000 uur.

Meer details:

- 50 % direct en 50 % indirect licht
- Aluminium behuizing met zware stalen voet
- Traploos aan te passen aan de persoonlijke verlichtingsbehoeften via de aanraaksensor
- Geïntegreerde bewegingssensor activeert/dimt het licht na 10 minuten tot 30% helderheid en schakelt het na nog eens 10 minuten uit.
- Niet-verblindend, homogeen en schaduwvrij lichtverdeling / glad bovenzvlak
- Betere contrastweergave met zeer goede kleurweergave en constante kleurtemperatuur
- Vermoeidheidsvrij werken door flikkervrij licht voor beeldschermwerkplekken
- Solide U-vormige basis zorgt voor een hoge stabiliteit en flexibele positionering
- Energie-efficiëntieklasse A
- Vermogen: 80 W
- Lumen: 8800
- Kleur van de voet en de armatuurkop: verschillende kleurvarianten beschikbaar
- Totale hoogte: 1950 mm
- Afmetingen lampkop: L 695 x B 310 mm
- Afmetingen voetplaat: L 460 x B 300 mm
- Lichtkleur: neutraal wit
- Levensduur: 50.000 uur
- Lichttemperatuur: 4000 Kelvin
- Kan worden gebruikt op de werkplek volgens DIN EN 12464-1

Dit armatuur bevat ingebouwde LED-lampen. De lampen in de lamp kunnen niet worden vervangen. Gewogen energieverbruik: 80 kwh/1000 h.

