

fetra chariot de transport de colis

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm, plateforme en bois, rehausse 3 parois (tube d'acier), structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins, avec bandage TPE

Numéro d'article: 118892



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot de transport de colis

force 500 kg

chariot de transport de colis






- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1200 x 800 mm
- plateforme en bois
- rehausse 3 parois (tube d'acier)
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- avec bandage TPE
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot de transport de colis	nombre de plateaux	1 pièce
type de chariot à dossier	chariot de transport de	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2

	colis		roulettes fixes
charge	500 kg	pneumatique	TPE
longueur de plateau	1200 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
largeur de plateau	800 mm	Ø de roue	200 mm
matériau de plateforme	bois	roulement	roulement rainuré à billes
rehausses	3 parois (tube d'acier)	disposition des roues	rectangulaire
emboîtable	non	hauteur	1800 mm
matériau de châssis	acier	norme	EN 1757-3 (frein)
surface de châssis	finition peinture époxy	garantie	10 années
couleur	bleu brillant // RAL5007	Poids	70 kg

Accessoires

119194		roue, diamètre 200 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
147905		roue, force 400 kg, bandage air, diamètre 220 mm, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158760		Jeu de roulettes, bandage élastique, non tachant, Ø de roue 200 mm, moyeu avec roulement à billes, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal
158816		support pour lecteur de code-barres pour chariot d'entrepôt, en acier, hauteur x largeur 150 x 120 mm
309745		roue, avec bandage polyamide, diamètre 200 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, Supplément de prix par chariot (4 roues) ! commande de l'article uniquement avec le produit principal