

MUNK escabeau

accès double face, 2 x 7 marches
avec revêtement R13 (estrade incl.),
en aluminium

Numéro d'article: 142710



MUNK Escabeau de sécurité

Double accès

escabeau

- accès double face
- 2 x 7 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 3,15 m
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- sabots nivello® antidérapants en extrémité de lisse
- en aluminium
- À l'état posé, hauteur 1610 mm
- poids 13,4 kg

Détails techniques

technique de montée escabeau

connexion d'échelons/de longeron serti

matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	oui
hauteur de travail	3,15 m	protection contre l'écartement	oui
nombre de marches	2 x 7	exécution échelle	à une pièce
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	bac	non
profondeur des marches	80 mm	Pour escalier	non
hauteur	1610 mm	soubassement	sabots nivello® antidérapants
rabattable	oui	Poids	13,4 kg
roulant	non		

Cela s'adapte aussi ...

149286		plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm
204801		bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable
520203		boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune
526758		rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
528920		moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE