

Artikelnummer: 131395

Kurzbeschreibung: Plattformwaage Feinanzeige
DE6 K0,5 A, 6 kg Wägebereich

Langbeschreibung: Plattformwaage DE: Robuste Waage für den Alltagseinsatz. Große LCD-Anzeige mit 24 mm Ziffernhöhe, Edelstahl-Wiegeplatte, Stückzählen mit Referenz. Rezeptur: Getrennte Speicher für das Taragefäß und die Rezeptur. Das Anzeigegerät (200 x 100 x 55 mm) ist frei aufstellbar (Kabellänge ca. 1,5 m), oder an der Waage montierbar. Batteriebetrieb (9 V) möglich. Batterie nicht im Lieferumfang enthalten. Datentransfer an Drucker oder PC. Netzanschluss:



230 V/50 Hz. Akkubetrieb als Option. Modell DE6 K1 DMind. Stückgew. zählen: 4 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE15 K2 DMind. Stückgew. zählen: 10 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE35 K5 DMind. Stückgew. zählen: 10 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE35 K5 DLMind. Stückgew. zählen: 10 g, Gewicht: ca. 18 kg, Wiegeplattform: 522 x 403 mm Modell DE60 K10 DMind. Stückgew. zählen: 20 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE60 K10 DLMind. Stückgew. zählen: 20 g, Gewicht: ca. 18 kg, Wiegeplattform: 522 x 403 mm Modell DE150 K20 DMind. Stückgew. zählen: 40 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE150 K20 DLMind. Stückgew. zählen: 40 g, Gewicht: ca. 18 kg, Wiegeplattform: 522 x 403 mm Modell DE150 K20 DXLMind. Stückgew. zählen: 40 g, Gewicht: ca. 32 kg, Wiegeplattform: 650 x 500 mm Modell DE300 K50 DMind. Stückgew. zählen: 100 g, Gewicht: ca. 18 kg, Wiegeplattform: 522 x 403 mm Modell DE300 K50 DLMind. Stückgew. zählen: 100 g, Gewicht: ca. 32 kg, Wiegeplattform: 650 x 500 mm Feinanzeige: Modell DE6 K0,5 AMind. Stückgew. zählen: 1 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE12 K1 AMind. Stückgew. zählen: 2 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE24 K2 AMind. Stückgew. zählen: 4 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm Modell DE60 K5 AMind. Stückgew. zählen: 10 g, Gewicht: ca. 6 kg, Wiegeplattform: 315 x 305 mm

EAN/GTIN: 4045761111349