

## Produktinformation

# 97 90 10

## Crimp-Sortiment Für Aderendhülsen

DIN 46228-4: 2020-03

- Mit selbsteinstellender Abisolierzange 12 40 200
- Mit selbsteinstellender Crimpzange für Aderendhülsen 97 53 04
- Im TANOS MINI-systainer® (stabile Kunststoffbox)
- T-Loc-Verschluss für Einhandbedienung: mit einem Dreh den systainer® öffnen oder schließen und mit einem zweiten systainer® verbinden.
- Öffnen im verknüpften Zustand: Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verbindung zu lösen.
- Zwei stapelbare Kunststoffeinsätze mit je sechs Mulden für Verbinder
- Mit einem Sortiment Aderendhülsen mit / ohne Kunststoffkragen



### Allgemein

Artikel-Nr.	97 90 10
EAN	4003773046202
Gewicht	1.353 g
Abmessungen	265 x 170 x 68 mm
Norm	DIN 46228-4: 2020-03
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

### Lieferumfang

12 40 200	1 x Selbsteinstellende Abisolierzange (0,03 – 10,0 mm <sup>2</sup> ) MM
97 53 04	1 x Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung (0,08 – 10 + 16 mm <sup>2</sup> ) MM
	50 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,5 mm <sup>2</sup> )
	100 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (0,75 mm <sup>2</sup> )
	100 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1 mm <sup>2</sup> )
	200 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (1,5 mm <sup>2</sup> )
	200 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 14 / 8 mm (2,5 mm <sup>2</sup> )
	200 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 17 / 10 mm (4 mm <sup>2</sup> )
	200 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 20 / 12 mm (6 mm <sup>2</sup> )
	200 x Aderendhülsen mit Kunststoffkragen 22 / 12 mm (10 mm <sup>2</sup> )

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Systainer® ist ein eingetragenes Warenzeichen der TANOS GmbH

