

Produktinformation

13 66 180 T BK

KNIPEX StriX®

Abisolierzangen mit Kabelschere

IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V



- Abisolierzange mit Kabelschere – zwei unentbehrliche Werkzeuge der Elektroinstallation in einer Zange
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Integrierte Kabelschere zum sauberen, quetschfreien Schneiden von Cu- und Al-Kabeln
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 57 HRC
- Universelle Einstellung der Abisoliermesser durch eine Rändelschraube
- Schlanke Bauform für gute Zugänglichkeit
- Abisolieren von ein-, mehr- und feindrätigen Leitern mit Kunststoff oder Gummiisolation bis max. Ø 5 mm bzw. 10 mm² Leiterquerschnitt
- Optische Orientierungshilfe zum Abisolieren gängiger Längen (11 mm und 16 mm) durch Abstufung in der Backe
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgelährt

Allgemein

Artikel-Nr.	13 66 180 T BK
EAN	4003773081982
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	215 g
Abmessungen	180 x 85 x 28 mm
Norm	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	50 mm ²
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	Ø 15 mm
Abisolierwerte Quadratmillimeter	10,0 mm ²
Abisolierwerte (Durchmesser)	Ø 5,0 mm
AWG	8
Absturzsicherung	ja
VDE-geprüft	ja

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

