

02.90.934	Eindrückmutter M3 / mit 6-kt Kopf
Material	Messing-58/CuZn40Pb2
Gewinde Art	M3
Schlüsselweite	9
Bauart	Einpressmuttern
Bautyp	für Bohrungen, verdrehsicher
Länge / Höhe	10,5 mm
Lieferform	Ansatz gerändelt
Bohrloch Ø	4,50 mm
	RoHS konform

