

Krause

Steckleiter-Set

STABILO® Professional

Set bestehend aus: Unter-, 2x Mittel-,
Oberteil, Aufstieg einseitig, 20
profilierte Stufen, Holmlänge 6,45 m,
Aus Aluminium

Artikelnummer: 244197



Steckleiter-Set




- Set bestehend aus: Unter-, 2x Mittel-, Oberteil
- Aufstieg einseitig
- 20 profilierte Stufen
- Standhöhe 4,95 m
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 6,95 m
- Holmlänge 6,45 m
- Stufentiefe 80 mm
- Stufen-Holm-Verbindung hochfest gebördelt
- Ausgestattet mit Anlegeprofil als Wandschutz

- Zweikomponenten-Fußstopfen am Holmende
- Aus Aluminium
- Belastbar bis 150 kg
- Gewicht 22,2 kg
- Qualitätssicherung TÜV geprüft
- Geeignet für TRBS 2121-2 konforme Anwendung
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Steigtechnik	Stehleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Steckleiter-Set	Sprossen-/Holmverbindung	gebördelt
Set bestehend aus	Unter-, 2x Mittel-, Oberteil	Sicherheitsausstattung Leiter	Sicherungsbolzen
Material	Aluminium	Leiter Ausführung	vierteilig
Holmlänge	6,45 m	Leiter Ausstattung	Anlegeprofil als Wandschutz
Standhöhe	4,95 m	Treppengängig	nein
Arbeitshöhe	6,95 m	belastbar bis	150 kg
Stufen Anzahl	20	Unterbau	Zweikomponenten-Fußstopfen
Stufen-/Sprossentyp	profilierte Stufen	Zertifizierung	TÜV geprüft
Tiefe Stufen	80 mm	Norm TRBS /Technische Regeln für	TRBS 2121-2
Höhe	6050 mm	Garantie	10 Jahre
Nutzung	einseitig	Gewicht	22,2 kg
klappbar	nein		

Dazu passt auch ...

203393		Roll-Klapptritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,44 x 20 m, 2 x 2 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
528213		Rolltritt, aus Kunststoff in blau, Tritfläche Durchmesser 290 mm, mit 3 Federrollen