

Artikelnummer: 129818

Kurzbeschreibung: Plateauwagen met 2 wanden, 850 x 470 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen met 2 roosterwanden, 850 x 470 mm: Stalen buis (a^o 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe. Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing. Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis. Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010) [ul] Laadoppervlak: B 850 x D 470 mm. Buitenafmetingen: B 920 x D 560 mm. Hoogte laadoppervlak: 245 mm Hoogte duwbeugel: 950 mm Wandhoogte: 500 mm Draagvermogen: 400 kg Wiel a^o: 160 mm Eigen gewicht: 36 kg[ul]

