

stumpf

Armoire à portes vitrées

MovaFlex

hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure porte-cadenas, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 142823



stumpf Armoire à portes vitrées MovaFlex

Armoire à portes vitrées

- hauteur x largeur x profondeur 1800 x 1000 x 500 mm
- structure en acier soudée
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante vitrée
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- verrouillable avec serrure porte-cadenas
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
type d'armoire	Armoire à portes vitrées	surface de corps	finition peinture époxy
type de porte	porte à double battant	surface de face avant	finition peinture époxy
hauteur	1800 mm	système de fermeture	serrure porte-cadenas
largeur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
profondeur	500 mm	matériau de finition	soudé
équipement armoire	tablettes	surface de tablette	galvanisé
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	cloison de séparation médiane	non
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
charge tablette	80 kg	roulant	non
conducteur d'électricité	non	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Poids	73 kg

Accessoires

142798		soacle de manutention, hauteur x largeur x profondeur 150 x 1000 x 500 mm, en RAL7035 gris clair
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
974176		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge