

fetra chariot à plateaux

force 600 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 1000 x
700 mm, plateau(x) en plaque de
contreplaqué avec surface
antidérapante, châssis avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures en RAL5007 bleu brillant,
avec bandage TPE

Numéro d'article: 158812



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux

Force 600 kg

chariot à plateaux

- force 600 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 1000 x 700 mm
- hauteur x longueur x largeur 900 x 1197 x 709 mm
- plateau(x) en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante
- avec 2 tablettes
- barre de poussée horizontal
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier (soudé)
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec freins
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- disposition des roues rectangulaire
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à étagères	rehausse	poignée
charge	600 kg	conducteur d'électricité	non
longueur de plateau	1000 mm	poignée	1 pièce
largeur de plateau	700 mm	Sens de la poignée	horizontal
nombre de plateaux	2 pièce	rabattable	non
matériau plateau(x)	plaque de contreplaqué	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
surface plateau(x)	antidérapant	pneumatique	TPE
force plateau	200 kg	Ø de roue	200 mm
exécution plateau(x)	imperméable	roulement	roulement rainuré à billes
alignement de niveaux	droit	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
équipement chariot	tablettes	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	900 mm	surface	finition peinture époxy
longueur	1197 mm	couleur	bleu brillant // RAL5007
largeur	709 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
matériau	acier	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	303 kg

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant