


## ZARGES

### échelles de sécurité

#### R13step B

accès double face, 2 x 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.), longueur de lisse 2,27 m, En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 219741



## ZARGES Escabeau de sécurité R13step B

Spécialement pour zones d'utilisation huileuses ou humides

échelles de sécurité






- accès double face
- 2 x 8 marches avec revêtement R13 (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- longueur de lisse 2,27 m
- connexion marches/lisse serti
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds d'échelle amovibles en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- posée hauteur x largeur 2100 x 590 mm
- poids 11,5 kg
- assurance qualité selon DIN EN 131 professional
- 10 années de garantie



## Détails techniques

technique de montée	escabeau	roulant	non
type d'échelle	échelles de sécurité	connexion d'échelons/de longeron	serti
matériau	aluminium	équipement de sécurité échelle	protection contre l'écartement
utilisation	double face	étrier de sécurité	non
longueur de longeron	2,27 m	protection contre l'écartement	oui
hauteur de travail	3,6 m	bac	non
nombre de marches	2 x 8	surface de longerons	anodisé
type de marche/d'échelon	marches avec revêtement R13	Pour escalier	non
profondeur des marches	80 mm	soubassement	pieds d'échelle amovibles
hauteur	2100 mm	norme	DIN EN 131 professional
largeur	590 mm	garantie	10 années
rabattable	oui	Poids	11,5 kg

## Cela s'adapte aussi ...

215697		corde de délimitation, bande longueur x largeur 100 m x 50 mm, longueur 100 m, en rouge/blanc
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
221336		chariot à ridelles, plateau longueur x largeur 1250 x 680 mm, plateforme en bois avec revêtement en caoutchouc, rehausse 2 ridelles (tube d'acier), 4 roulettes pivotantes, avec bandage caoutchouc plein
227867		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en bleu
523835		potelet à sangle, avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir