

META

rayonnage grande largeur MINI-RACK

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1907 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 470434



Das Lagersystem



META Rayonnage grande largeur MINI-RACK

Rayonnage de départ

rayonnage grande largeur






- rayonnage départ
- système emboîtable
- convient pour pour marchandises encombrantes
- hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1907 x 650 mm
- charge maximale par élément 3200 kg
- charge max. par tablette 600 kg
- largeur x profondeur compartiment 1800 x 650 mm
- 3 niveaux avec sol en bois
- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 50 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural

- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- montants avec pied (chevillable)
- volume de livraison : rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	type tablette/niveau	sol en bois
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	équipement des tablettes / nivea	renfort par poutres
rayonnage modulaire	système emboîtable	stabilité des tablettes / niveau	entretoise centrale
champ de rayonnage	rayonnage départ	tablette réglable au pas	50 mm
convient pour (produit/matériau)	marchandises encombrantes	utilisation	unilatéral
matériau	acier	surface de montant	galvanisé
hauteur	2200 mm	surface de traverses	galvanisé
largeur	1907 mm	alignement angle d'installation	droit
profondeur	650 mm	soubassement	pied (chevillable)
charge maxi par tablette	600 kg	exécution couleur	galvanisé
largeur de compartiment	1800 mm	volume de livraison	rayonnage de base avec 2 échelles avec plaques de base chevillables et plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	3200 kg	livraison	démonté
profondeur de compartiment	650 mm	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	91,733 kg

Accessoires

150076		ancre à visser pour rayonnage grande largeur
470536		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1451 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
470569		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 1851 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
470616		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2251 x 650 mm, charge max. par tablette 600 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
470649		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2200 x 2651 x 650 mm, charge max. par tablette 490 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

471787		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 1800 x 650 mm, pour une charge max. par tabl. de 600 kg, en bois avec finition nature
--------	---	---

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc