

benne basculante

hauteur x longueur x largeur 800 x 1300 x 820 mm, capacité 0,3 m³, force 1000 kg, soubassement roulettes et fourreaux de fourche, Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune



Numéro d'article: 967498



Benne basculante copeaux

avec retour automatique

benne basculante


- hauteur x longueur x largeur 800 x 1300 x 820 mm
- capacité 0,3 m³
- force 1000 kg
- poids 115 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 70 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 280 mm
- Fonction de basculement manuellement à l'aide d'un câble de traction avec mécanisme automatique de déroulement et de basculement
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- avec avec tôle de tamisage et robinet de vidange
- Stabilité élevée grâce aux bords renforcés sur tout le pourtour
- soubassement roulettes et fourreaux de fourche
- 1 roulette pivotante et 2 roulettes fixes
- avec bandage polyamide

- Structure robuste en tôle avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune





Détails techniques

type de récipient	benne basculante	écartement fourreaux de fourche	280 mm
capacité	0,3 m ³	largeur de charge	280 mm
hauteur	800 mm	équipement bac	tôle de tamisage et robinet de vidange
longueur	1300 mm	robinet de vidange	oui
largeur	820 mm	gerbable	non
charge	1000 kg	emboîtable	non
matériau	tôle	considération comme matière dang	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	laqué
fonction de basculement	manuellement	couleur	orangé jaune // RAL2000
sécurité antibasculement	sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
possibilité de passage au-dessous	oui	couvercle	en accessoires (non compris)
soubassement	roulettes et fourreaux de fourche	type de couvercle	couvercle rabattable
hauteur des fourreaux de fourche	70 mm	pneumatique	polyamide
largeur des fourreaux de fourche	200 mm	Poids	115 kg

Accessoires

518767		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 0,3 m ³ , largeur x profondeur 820 x 1300 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir