

Anti-Ermüdungsmatten für trockene oder ölige Bereiche




- für mittlere Beanspruchung
- wahlweise aus Naturgummi für allgemeine Anwendungen oder aus Nitrilgummi für Arbeitsbereiche mit Fett- und Ölkontakt
- hoher Stehkomfort
- Noppenoberfläche für sicheres Stehen und Entlastung bei Ermüdungserscheinungen
- Die Matte saugt sich am Boden fest und kann somit nicht verrutschen.
- Rutschhemmung R9 nach DIN 51130 und BGR 181
- 4 abgeschrägte Kanten für stolperfreien Zugang


NEU



Genoppte Anti-Rutsch-Oberfläche für komfortables Gehen und Stehen



Typ	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Werkstoff	Naturgummi	Naturgummi	Naturgummi
Maße außen B x T [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Materialstärke [mm]	13	13	13
Gewicht [kg]	6	12	16
Bestellnummer	247-747-J0	247-748-J0	247-749-J0



Typ	SB 6.9	SB 9.12	SB 9.15
Werkstoff	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Maße außen B x T [mm]	600 x 900	900 x 1200	900 x 1500
Materialstärke [mm]	13	13	13
Gewicht [kg]	6	11	16
Bestellnummer	247-750-J0	247-751-J0	247-752-J0

Universelle Anti-Rutsch-Läufer

- reduziert Rutschgefahr, erhöht Arbeitssicherheit
- geeignet für alle industriellen Umgebungen und Einsatzbereiche, wo Rutschgefahr reduziert werden soll
- Läufer mit hervorragendem Abnutzungs- und Reißwiderstand
- auch für LKWs oder Werkzeugkarren geeignet
- resistent gegen zahlreiche Säuren und Chemikalien



Universelle Anti-Rutsch-Läufer als Bodenbelag



Universelle Anti-Rutsch-Läufer als Werkzeugunterlage



ölbeständig

ölbeständig



Ausführung	Feinrillen	Grobrillen	Hammerschlagoptik	Tränenblechoptik
Maße außen B x T [mm]	1000 x 10000	1200 x 10000	1400 x 10000	910 x 22800
Materialstärke [mm]	3	6	3	4
Werkstoff	Gummi	Gummi	Nitrilgummi	PVC
Gewicht [kg]	33	86	52	91
Bestellnummer schwarz	165-090-J0	165-096-J0	165-098-J0	179-377-J0
Bestellnummer grau	165-093-J0	-	-	179-378-J0