

bott

Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 830 - 930 x 2000 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1 Ablageboden, Mit Flügeltür, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot

Artikelnummer: 231842



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 830 - 930 x 2000 x 600 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- Plattenstärke 30 mm
- Ausstattung: 2 Schubladen, 2 Schränke, 1 Ablageboden
- links 1 Schublade, 1 Schrank
- mitte 1 Ablageboden
- rechts 1 Schublade, 1 Schrank
- Schubladen Höhe 2x125 mm
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladenauszug 100 %
- Mit Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
- Die Anlieferung erfolgt fertig montiert





Technische Details

Möbeltyp	Tisch	Schubladentraglast	75 kg
Tischtyp	Werkbank	Auszug Schublade	100 %
Höhe	830-930 mm	Material Platte	Multiplex
Breite	2000 mm	Material Gestell	Stahl
Tiefe	600 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Stärke Platte	30 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
höhenverstellbar	ja	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Werkbank Ausstattung	2 Schubladen, 2 Schränke, 1 Ablageboden	Farbe Front	purpurrot // RAL3004
Unterbauten links	1 Schublade, 1 Schrank	Türen Anzahl	2 Stück
Unterbauten Mitte	1 Ablageboden	Türtyp	Flügeltür
Unterbauten rechts	1 Schublade, 1 Schrank	fahrbar	nein
Schubladen Anzahl	2 Stück	Anlieferung	fertig montiert
Schubladen Anzahl x Höhe	2x125 mm	Gewicht	103,859 kg

Zubehör

232988		Trenn- und Steckwände, mit 3 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232990		Trenn- und Steckwände, mit 6 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
232992		Trenn- und Steckwände, mit 9 Fächern, passend für Fronthöhe 100 / 125 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
233014		Schaumstoffeinlage, Länge x Breite 525 x 550 mm, Aus Gummi in schwarz
233056		Innenschublade, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 525 x 550 mm, Vollauszug, Traglast 75 kg, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL3004 Purpurrot
233447		Schubladeneinsatzset, mit 15 Fächern, Aus Polypropylen in lichtgrau

Dazu passt auch ...

102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün
217145		Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung
230322		Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen