

## Casoo Bockrolle



Bereifung Polypropylen, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Naben Länge 59 mm, Felge aus Polypropylen, Felge mit Fadenschutz, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243257



### Bockrolle

- Bereifung Polypropylen
- Durchmesser 160 mm
- Nabe mit Rollenlager
- Naben Länge 59 mm
- Felge aus Polypropylen
- Felge mit Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

### Technische Details

Fördertechnik	Rollen	elektrisch leitend	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Bereifung	Polypropylen	Fadenschutz	ja
Rad-Ø	160 mm	Nabenlänge	59 mm
Material Felge	Polypropylen	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm
Radlager	Rollenlager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt

Befestigungselement Platte

Gewicht 1,09 kg