

Artikel nummer	artikelnaam
141816016	PRCD-S, 16A 30mA, IP44, koffer, lengte snoer 315cm

PRCD-S, robuuste koffer, volrubber-contrastekker met deksel, stekker-PRCD-S: 150cm, contrast -PRCD-S: 300 cm

Technische gegevens	141816016
Spanningstype	AC
Nom. isolatiespanning Ui	1500 V
Aantal polen	3
Nom. foutstroom	30,00 mA
Stootstroomvastheid	0,025 kA
Vervuilingsgraad	2
Aansluitbare geleiderdoorsnede meerdrads	1,50 2,50 mm ²
Met vergrendelingsvoorziening	nee
Nevenapparaat mogelijk	nee
Montagewijze	Kabel
Nom. (meet)stroom	16,00 A
Nom. (meet)spanning	230 V
Explosie veilig	nee
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-25 40 °C
Nom. stoothoudspanning (Uimp)	2,50 kV
Beschermingsgraad (IP)	IP44
Type lekstroom	A
Frequentie	50 Hz
Kortstondigvertraagd type	nee
Kortslutningsbrydeevne	1,500 kA
Selectieve bescherming	nee

