





Laserliner®

AC-Tracer



Leidingzoekerset met zender en ontvanger

Rev.0713



Instelbare gevoeligheid

Veelzijdige aansluitmogelijkheden

- Contactloze tracersing van het zendersignaal door de ontvanger
- Snelle bepaling van met samenhangende stroom-kringen tijdens het lopende bedrijf
- Lokalisatie van leidingen in samenhangende, spanningvoerende stroomkringen
- Beperking van zekeringscircuits in spanningvoerende installaties
- Ontvanger met goed hoorbaar akoestisch signaal voor de lokalisatie van meetobjecten
- Stroomvoorziening van de zender direct via de te controleren netkabel = **meting onder bedrijfsvoorwaarden**
- Ontvanger met instelbare gevoeligheid voor de optimale fijnafstelling
- Contactdoosadapter voor de directe en snelle controle in gebouwinstallaties
- E27-lampadapter voor de directe en snelle controle in lampkringen

TECHNISCHE GEGEVENS

ZENDER AC-TRACER TX

STROOMVOORZIEJING

200-240V AC, 50-60 Hz

OVERSPANNINGSCATEGORIE

CAT III 300 V, verontreinigingsgraad 2

AFMETINGEN (B x H x D)

50 x 80 x 32 mm

GEWICHT

54 g

ONTVANGER AC-TRACER REC V

MEETBEREIK

0...5 cm meetdiepte

STROOMVOORZIEJING

1 x 9V-blok, IEC LR6, alkali

AFMETINGEN (B x H x D)

68 x 165 x 36 mm

GEWICHT (incl. batterij)

155 g



AC-Tracer

inclusief koffer

+ zender TX

+ ontvanger REC V

+ Eurostekker

+ UK-stekker (voor Groot-Brittannië)

+ E27-lampadapter

+ batterij

Verpakkingsafmetingen (B X H X D)

330 x 210 x 70 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
AC-Tracer	083.050A	4 021563 672103	5

CAT III
300V

9V

HARD