

### Contenu selon la norme DIN 13157

• 1 rouleau de sparadrap selon la norme DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • 8 pansements adhésifs selon la norme DIN 13019-E, 10 x 6 cm • 4 pansements EL pour doigts 4 x 7 cm • 4 pansements adhésifs selon la norme DIN 13019-E, 12 x 2 cm • 4 sparadrap WF 1,9 x 7,2 cm • 8 x sparadrap WF 2,5 x 7,2 cm • 1 pansement compressif DIN 13151-K • 3 pansements compressifs DIN 13151-M • 1 pansement compressif DIN 13151-G • 1 tissu de bandage DIN 13152-A 60 x 80 cm • 6 compresses 10 x 10 cm • 2 compresses pour yeux 5,6 x 7,2 cm • 1 compresse froide instantanée • 1 couverture de survie 160 x 210 cm, argent/or • 2 bandes fixation DIN 61634-FB-6 6 cm • 2 bandes de fixation DIN 61634-FB-8 8 cm • 2 tissus de toison triangulaires DIN 13168-D • 1 paire de ciseaux DIN 58279-B 190 • 2 sachets de plastique 30 x 40 cm • 5 serviettes de toison 20 x 30 cm • 4 paires de gants vinyliques selon la norme DIN EN 455 • 1 brochure pour les premiers soins avec sommaire

### Contenu selon la norme DIN 13169

• 2 rouleaux selon la norme DIN 13019-A, 5 m x 2,5 cm • 16 pansements adhésifs selon la norme DIN 13019-E, 10 x 6 cm • 8 pansements EL pour doigts 4 x 7 cm • 8 pansements adhésifs selon la norme DIN 13019-E, 12 x 2 cm • 8 x sparadrap WF 1,9 x 7,2 cm • 16 x sparadrap WF 2,5 x 7,2 cm • 2 pansements compressifs DIN 13151-K • 6 pansements compressifs DIN 13151-M • 2 pansements compressifs DIN 13151-G • 2 tissus de bandage DIN 13152-A 60 x 80 cm • 12 compresses 10 x 10 cm • 4 compresses pour les yeux 5,6 x 7,2 cm • 2 compresses froides instantanées • 2 couvertures de survie 160 x 210 cm, argent/or • 4 bandes de fixation DIN 61634-FB-6 6 cm • 4 bandes de fixation DIN 61634-FB-8 8 cm • 4 tissus triangulaires DIN 13168-D • 1 paire de ciseaux DIN 58279-B 190 • 4 sachets en plastique 30 x 40 cm • 10 serviettes en toison 20 x 30 cm • 8 paires de gants en vinyle selon la norme DIN EN 455 • 1 brochure pour les premiers soins avec un sommaire

### Valise de premiers secours, sans impression

- en plastique ABS, résistant aux chocs et incassable
- joint en caoutchouc et support mural, plaques de protection transparentes et barrettes de séparation
- obturable

#### SAN:

- 1 arrêtoir pour éviter que la valise fixée au mur s'ouvre de plus de 90 degrés
- dimensions: (L)310 x (P)130 x (H)210 mm
- code 8921032: poids 2.100 g
- code 8921034: poids: 2.550 g

#### QUICK:

- sans arrêtoir
- dimensions: (L)260 x (P)110 x (H)170 mm
- poids: 1.600 g
- pour le marché: D / L / CH / F

#### Adapté pour:

##### Contenu conforme à la norme DIN 13157 - selon le règlement des lieux de travail

- entreprises commerciales et administratives ayant jusqu'à 50 employés
- les entreprises de production et de traitement ayant jusqu'à 20 employés
- chantiers ayant jusqu'à 10 employés
- écoles et jardins d'enfants

##### Contenu conforme à la norme DIN 13169 - selon le règlement des lieux de travail

- entreprises commerciales et administratives de 51 à 300 employés, 1 autre caisse de premiers soins DIN 13169 pour chaque 300 employés supplémentaires
- les entreprises de production et de traitement de 21 à 100 employés, 1 autre caisse de premiers soins DIN 13169 pour chaque 100 autres employés supplémentaires
- chantiers de 11 à 50 employés, 1 autre caisse de premiers soins DIN 13169 pour chaque 50 autres employés supplémentaires



Valise de premiers secours, sans impression



Valise de premiers secours, sans impression - ouverte

Produit	Modèle	Conditionné	Couleur	Numéro de fabricant	Code
Valise de premiers secours QUICK	entreprise	selon la norme DIN 13157	orange	REF 21002	8921002
Valise de premiers secours SAN	entreprise	selon la norme DIN 13157	orange	REF 21032	8921032
		selon la norme DIN 13169	orange	REF 21034	8921034