

RVS opvangbak

voor 1 x 200 liter vat, opvangvolume 210 l, hoogte x breedte x diepte 465 x 800 x 800 mm

Artikelnummer: 104770



Opvangbak

RVS opvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor 1 x 200 liter vat
- opvangvolume 210 l
- hoogte x breedte x diepte 465 x 800 x 800 mm
- zonder rooster
- onderrijdhoogte 100 mm voor transport met heftruck



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen opvangbak

diepte 800 mm

type opvangbak	RVS opvangbak	materiaal	RVS
opslagplaats	onderdak	oppervlak	gebeitst
opvangvolume	210 l	opvangbak uitrusting	geen
capaciteit	1 x 200 liter vat	onderrijdbaar	ja
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en bijtende stoffen	onderrijdhoogte	100 mm
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	stapelbaar	nee
hoogte	465 mm	verrijdbaar	nee
breedte	800 mm	gewicht	30 kg

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoek hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm