

LISTA

rayonnage extensible pour charges lourdes



hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1290 x 1260 mm, charge max. par élément 9000 kg / charge max. 800 kg / charge max. par tablette supérieure 200 kg, 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2 parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette supérieure fixe, montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair



Numéro d'article: 179408

LISTA Rayonnage extensible pour charges lourdes

Champ de montage

rayonnage extensible pour charges lourdes

- idéal pour le stockage sûr de marchandises lourdes, comme des moteurs, moules d'injection ou outils de poinçonnage, également pour un chargement avec engin de levage et palettes sur tous les niveaux, permettant un rangement particulièrement peu encombrant
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1290 x 1260 mm
- charge max. par élément 9000 kg / charge max. 800 kg / charge max. par tablette supérieure 200 kg
- 3 niveau(x) avec cadre en acier avec plateaux agglomérés en 2 parties intégré (40 mm). 2 tablettes extensibles et 1 tablette supérieure fixe
- extension simple à ouverture facile avec dispositif de blocage en position sortie et rentrée, 65 % extensible
- Réglable au pas de 100 mm

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier (soudé)
- montants avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 5012 bleu clair
- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, 2 tablettes coulissantes, 1 tablette supérieure, ancrage au sol et kit de plaques de nivellement du sol
- Produit livré démonté
- Pour votre sécurité les rayonnages extensibles pour charges lourdes doivent toujours être ancrés au sol
- les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge. une seule tablette coulissante ne peut être sortie par élément standard

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	type de soubassement	aggloméré
type de rayonnage	rayonnage extensible pour charges lourdes	fonction tablettes/niveaux	2 tablettes extensibles
champ de rayonnage	rayonnage suivant	Type d'extension	extension simple
convient pour (produit/matériau)	marchandises lourdes, marchandises sur palettes, moteurs, moules d'injection	extension tablette	65 %
convient pour (application)	chargement avec engin de levage, entreposage de palettes sur tous les niveaux	tablette réglable au pas	100 mm
matériau	acier	épaisseur de tablette	40 mm
matériau de finition	soudé	utilisation	unilatéral
hauteur	2000 mm	équipement rayonnage	tablettes, tablettes coulissantes
largeur	1290 mm	surface de montant	finition peinture époxy
profondeur	1260 mm	couleur du montant	bleu // RAL 5012
charge maxi par tablette	800 kg	exécution couleur	bleu // RAL 5012
charge max. par tablette supérieure	200 kg	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, 2 tablettes coulissantes, 1 tablette supérieure, ancrage au sol et kit de plaques de nivellement
charge maxi par élément	9000 kg	livraison	démonté
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	230 kg