

## WSM

### rokersoverkapping

#### Maxi

hoogte x breedte x diepte 2360 x 2960 x 1580 mm, wanden van gegolfd polycarbonaat in natuurlijk transparant, dak van trapeziumplaat in RAL9002 grijswit, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 185674



## WSM Rokersoverkapping Maxi

### snel en eenvoudig gemonteerd

rokersoverkapping


- hoogte x breedte x diepte 2360 x 2960 x 1580 mm
- sneeuwlast 75 kg/m<sup>2</sup>
- wanden van gegolfd polycarbonaat in natuurlijk transparant
- dak van trapeziumplaat in RAL9002 grijswit
- frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- levering inclusief montagemateriaal
- Leveringstoestand als bouwpakket (1 zij- en 1 achterwand)
- LET OP: Lossen met heftruck of kraan noodzakelijk

## Technische details

|                  |                      |                     |                            |
|------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|
| buitenopstelling | overkapping          | kleur wand          | natuurlijk transparant     |
| overkappingstype | rokersoverkapping    | materiaal onderstel | staal                      |
| hoogte           | 2360 mm              | oppervlak onderstel | verzinkt                   |
| breedte          | 2960 mm              | kleur uitvoering    | verzinkt                   |
| diepte           | 1580 mm              | inhoud levering     | inclusief montagemateriaal |
| sneeuwlast       | 75 kg/m <sup>2</sup> | levering            | als bouwpakket (1 zij-/1   |

|                |                       |                                     |
|----------------|-----------------------|-------------------------------------|
|                |                       | achterwand)                         |
| materiaal dak  | trapeziumplaat        | lossen per kraan/vorkheftruck no ja |
| kleur dak      | grijswit // RAL9002   | gewicht 262 kg                      |
| materiaal wand | gegolfd polycarbonaat |                                     |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 185677 |  | zijwand voor rokersoverkapping, aanbouw zijde vrij te kiezen, wand van polycarbonaat in natuurlijk transparant, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|---|

## Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 185649 |    | fietsstandaard met reclamevlak, hoogte x lengte x diepte 1165 x 1000 x 530 mm, 4 instelplaatsen (gebruik beide zijden), voor 60 mm brede wielen, Van staal verzinkt met lak in RAL3000 vuurrood, uitgerust met wielen voor makkelijk verplaatsen    |
| 202021 |    | vuilniszak, inhoud 120 l, Van 60 µm dik LDPE, lengte x breedte 1100 x 700 mm, in blauw  |
| 202835 |    | afvalgrijper, grijppunt van kunststof, greepopening 105 mm, lengte 1050 mm, van aluminium, geëloxeerd   |
| 306237 |   | Afvалbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken  |
| 504036 |  | combi-asbak, hoogte x breedte x diepte 620 x 250 x 250 mm, afvalbak inhoud 17 l, romp van staal met slag- en krasvaste poedercoating in antraciet   |
| 509310 |  | attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig  |
| 527154 |  | Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond  |
| 527157 |  | handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel  |
| 532192 |  | rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal |