

## Rollcart chariot à timon

force 1250 kg, plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm, plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable, rehausse aucune rehausse, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, 4 roues, roues avec bandage air



**Numéro d'article: 203321**

## Rollcart Remorque à timon manuel

**Force 1000 kg**



chariot à timon

- force 1250 kg
- plateau longueur x largeur 2000 x 1000 mm
- hauteur de charge 480 mm
- plateforme en plaque de contreplaqué avec surface antidérapante, imperméable
- rehausse aucune rehausse
- direction avant-train pivotant sur couronne à billes
- timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute
- avec poignée de sécurité
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 4 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- 5 années de garantie

## Détails techniques



appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de plateforme	plaque de contreplaqué
type de chariot	chariot à timon	surface de plateforme	antidérapant
charge	1250 kg	exécution de plateforme	imperméable
rehausses	aucune rehausse	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	2000 mm	nombre/type de roulettes	4 roues
largeur de plateau	1000 mm	pneumatique	air
hauteur de charge	480 mm	roulement	roulement à rouleaux
matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	480 mm	type de frein	frein automatique
direction	direction avant-train pivotant sur couronne à billes	fonction frein	agit sur les roues avant
barre directrice	non	surface de châssis	finition peinture époxy
timon	timon en forme de ciseau avec sécurité anti-chute	couleur	bleu gentiane // RAL5010
poignée de sécurité	oui	garantie	5 années
norme européenne	non	Poids	112 kg

## Accessoires

203332		oeillet de traction pour chariot à timon, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203333		attelage de remorque, avec boulons, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149422		palan manuel à chaîne, charge de traction 3000 kg, levée standard longueur 3 m, nombre de brins 1
210710		transpalette élévateur hydraulique, force 1000 kg, longueur de fourche 1150 mm, largeur de portée 540 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc, largeur x Ø 50 x 180 mm, galets de fourche avec bandage nylon, largeur x Ø 82 x 80 mm
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm

529663		protège-câbles, Pour vitesses < 10 km/h, élément de base, largeur x profondeur 1200 x 210 mm, hauteur de passage 65 mm, en caoutchouc recyclé en noir, 3 goulottes, 2 x 20 mm, 1 x 45 mm
670524		sangle d'arrimage, sangle d'arrimage en une partie, avec levier à rochet autobloquant, force traction 5 t , longueur de la courroie 8000 mm, largeur 50 mm, en orange