

aanslagketting

draagvermogen bij 0-45° = 2800 kg /
bij 45-60° = 2000 kg, nuttige lengte 1
m, aantal kettingbundels 2, ketting
inkortbaar

Artikelnummer: 673985



Aanslagkettingen

met 2 strengen

aanslagketting

- draagvermogen bij 0-45° = 2800 kg / bij 45-60° = 2000 kg
- kettingdikte 8 mm
- nuttige lengte 1 m
- aantal kettingbundels 2
- ketting inkortbaar
- ketting van staal (gelegeerd)
- conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

Technische details

hijswerktuig	aanslagmiddel	aantal bundels	2 stuks
aanslagmiddel	aanslagketting	kettingdikte	8 mm
draagvermogen (enkelvoudig direc	2800 kg	inkortbaar	inkortbaar
draagvermogen 0-45°	2800 kg	certificering	conform DIN EN 818-4 en DIN 1677 gemaakt

draagvermogen 45-60°	2000 kg	materiaal	staal (gelegeerd)
nuttige lengte	1 m	gewicht	6,56 kg

Gerelateerde Producten

673726	·	aanslagketting, draagvermogen 2800 kg, 2 strengen, meerprijs per meter! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar
--------	---	---