

## Rollcart Plattformwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 870 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, Räder mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 157974



## Rollcart Schiebebügelwagen

### extra niedrige Ladehöhe

Plattformwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 870 x 450 mm
- Ladehöhe 190 mm
- Höhe x Länge x Breite 900 x 950 x 450 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Plattform aus Holz
- Gestell in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Räder mit TPE-Bereifung

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Sicherungsrand	nein
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
elektrisch leitend	nein	Bereifung	TPE
Ladehöhe	190 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenlänge	870 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	450 mm	Rad-Ø	125 mm
Material Plattform	Holz	Höhe	900 mm
Aufbauten	keine	Länge	950 mm

nestbar	nein	Breite	450 mm
Material	Stahl	Farbe	enzianblau // RAL5010
Schiebebügel	1 Stück	Gewicht	15 kg

## Zubehör

157956		Zentralbremse für Transportwagen, aus Gummi, für Raddurchmesser 160 mm
158397		Abweiserrollen für Transportwagen, aus Kunststoff, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158404		Schutzleiste für Plattformwagen, aus Kunststoff
158425		Ladefläche für Transportwagen, aus Zinkblech, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar