


nVent CADDY kleinverpakkingen



KLEINVERPAKKINGEN VOOR BALIE- EN WINKELVERKOOP










KENMERKEN

- Kleinverpakkingen in hersluitbaar plastic zakje
- Gebruikshandleiding in elke zakje
- Uitgebreide informatie over ons programma vind u op nVent.com/CADDY

- Gebruikshandleiding en waarschuwingen kan u terug vinden op nVent.com/CADDY



| Omschrijving | Artikel nummer | Standaard verpakkingshoeveelheid | Flens dikte (mm) | Buitendiameter buis (mm) | Internationale referentie | Internationaal artikelnummer | Verpakkingshoeveelheid | Commentaar |
|---|----------------|----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|------------|
| SC kabel snap clip - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | 24SC1011R25 | 191001 | 2 - 4 | 10 - 11 | 24SC1011 | 187550 | 100 | |
| | 24SC1214R25 | 191002 | 2 - 4 | 12 - 14 | 24SC1214 | 187570 | 100 | |
| | 24SC1518R25 | 191003 | 2 - 4 | 15 - 18 | 24SC1518 | 187590 | 100 | |
| | 24SC1924R25 | 191004 | 2 - 4 | 19 - 24 | 24SC1924 | 187610 | 100 | |
| | 24SC2530R25 | 191005 | 2 - 4 | 25 - 30 | 24SC2530 | 187630 | 100 | |
| | 47SC1011R25 | 191007 | 4 - 7 | 10 - 11 | 47SC1011 | 187540 | 100 | |
| | 47SC1214R25 | 191008 | 4 - 7 | 12 - 14 | 47SC1214 | 187560 | 100 | |
| | 47SC1518R25 | 191009 | 4 - 7 | 15 - 18 | 47SC1518 | 187580 | 100 | |
| | 47SC1924R25 | 191010 | 4 - 7 | 19 - 24 | 47SC1924 | 187600 | 100 | |
| | 47SC2530R25 | 191011 | 4 - 7 | 25 - 30 | 47SC2530 | 187620 | 100 | |
| | 812SC1011R25 | 191013 | 8 - 12 | 10 - 11 | 812SC1011 | 187660 | 100 | |
| | 812SC1214R25 | 191014 | 8 - 12 | 12 - 14 | 812SC1214 | 187670 | 100 | |
| | 812SC1518R25 | 191015 | 8 - 12 | 15 - 18 | 812SC1518 | 187680 | 100 | |
| | 812SC1924R25 | 191016 | 8 - 12 | 19 - 24 | 812SC1924 | 187690 | 100 | |
| | 812SC2530R25 | 191017 | 8 - 12 | 25 - 30 | 812SC2530 | 187700 | 100 | |
| Flens clip met kabelbinder houder - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | 4H24CTR5 | 191021 | 3 - 8 | N/A | 4H24CT | 178520 | 100 | |
| | 4H58CTR5 | 191022 | 8 - 14 | N/A | 4H58CT | 178530 | 100 | |
| | 4H912CTR5 | 191023 | 14 - 20 | N/A | 4H912CT | 178540 | 100 | |
| Flens clip voor montage naast de flens - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | 4H24R5 | 191018 | 3 - 8 | N/A | 4H24 | 170020 | 100 | CE UL |
| | 4H58R5 | 191019 | 8 - 14 | N/A | 4H58 | 170030 | 100 | |
| | 4H912R5 | 191045 | 14 - 20 | N/A | 4H912 | 170040 | 100 | |
| Flens clip voor montage onder de flens - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | EM24R5 | 191026 | 3 - 8 | N/A | EM24 | 170050 | 100 | CE |
| | EM58R5 | 191027 | 8 - 14 | N/A | EM58 | 170060 | 100 | |
| | EM912R5 | 191028 | 14 - 20 | N/A | EM912 | 170070 | 100 | |
| Flens clip voor montage onder de flens met draadstift - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | EM58SM16R5 | 191044 | 8 - 14 | N/A | EM58SM16 | 160450 | 100 | |
| Pendelhanger voor montage aan C gordingen - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | J1M10TIR5 | 191042 | 1.5 - 4.0 | N/A | J1M10TI | 175050 | 100 | |

| Omschrijving | Artikel nummer | Standaard verpakkingshoeveelheid | Flens dikte (mm) | Buitendiameter buis (mm) | Internationale referentie | Internationaal artikelnummer | Verpakkingshoeveelheid | Commentaar |
|---|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---|
| Kabel/electra buis clip - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | K12R10 | 191032 | 1 doos = 10 zakjes met elk 10 stuks | 24 max | K12 | 170670 | 100 |  |
| | K16R5 | 191038 | | 30 max | K16 | 170680 | 100 | |
| Bevestigingsclip voor draadgoot - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | KBTR5 | 191043 | 1 doos = 10 zakjes met elk 5 stuks | N/A | N/A | KBT | 170011 | 100 |
| Flens clip met pendel voor draadstangen - Verenstaal | | | | | | | | |
|  | M6TI24R5 | 191024 | 1 doos = 10 zakjes met elk 5 stuks | 3 - 8 | N/A | M6TI24 | 174820 | 100 |
| | M6TI58R5 | 191025 | | 8 - 14 | N/A | M6TI58 | 174830 | 100 |
| Kabelsysteem Speed Link SLK met kabellus | | | | | | | | |
|  | SLK15L1LPR2 | 196628 | 1 doos = 15 zakjes met elk 2 stuks | N/A | N/A | SLK15L1LP | 196601 | 20 |
| | SLK15L2LPR2 | 196629 | | N/A | N/A | SLK15L2LP | 196514 | 20 |
| | SLK15L3LPR2 | 196630 | | N/A | N/A | SLK15L3LP | 196515 | 20 |
| | SLK15L5LPR2 | 196631 | | N/A | N/A | SLK15L5LP | 196516 | 20 |
| Kabelsysteem Speed Link SLK met haak | | | | | | | | |
|  | SLK15L2R2 | 196614 | 1 doos = 15 zakjes met elk 2 stuks | N/A | N/A | SLK15L2 | 196509 | 20 |
| | SLK15L3R2 | 196615 | | N/A | N/A | SLK15L3 | 196510 | 20 |
| | SLK15L5R2 | 196616 | | N/A | N/A | SLK15L5 | 196511 | 20 |
| | SLK2L2R2 | 196619 | | N/A | N/A | SLK2L2 | 196538 | 10 |
| | SLK2L3R2 | 196620 | | N/A | N/A | SLK2L3 | 196539 | 10 |
| | SLK2L5R2 | 196621 | | N/A | N/A | SLK2L5 | 196540 | 10 |
| | SLK2L10R2 | 196622 | | N/A | N/A | SLK2L10 | 196542 | 5 |
| | SLK3L3R2 | 196625 | | N/A | N/A | SLK3L3 | 196702 | 10 |
| SLK3L5R2 | 196626 | N/A | N/A | SLK3L5 | 196703 | 5x10 pc | | |
| Kabelsysteem Speed Link SLK met tuimelanker | | | | | | | | |
|  | SLK15L2TR2 | 196644 | 1 doos = 15 zakjes met elk 2 stuks | N/A | N/A | SLK15L2T | 196522 | 20 |
| | SLK15L3TR2 | 196645 | | N/A | N/A | SLK15L3T | 196523 | 20 |
| Kabelsysteem Speed Link SLK met twee tuimelankers (Y configuratie) | | | | | | | | |
|  | SLK15Y300L3R2 | 196648 | 1 doos = 15 zakjes met elk 2 stuks | N/A | N/A | N/A | N/A |  |

*Let op de belastingswaarden die in onze documentatie worden vermeld!