


8473

Fahrgerüst mit Ausleger




NEU

Die neue Flexibilität: jederzeit überall einsatzbereit dank optionalem Aufbau mit Höhenversatz, beispielsweise in Treppenstellung. Mit großer, geräumiger Arbeitsfläche durch zwei nebeneinanderliegende Bühnen sowie mit vier höhenverstellbaren Lenkrollen.

Merkmale:

- Arbeitsbühne: 1,90×1,30 m
- Lenkrollen: Ø 200 mm



Reichhöhe (ca. m)	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40
Gerüsthöhe (ca. m)	2,64	3,64	4,64	5,64	6,64	7,64	8,64	9,64
Standhöhe (ca. m)	1,40	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40
Bühnenlänge (ca. m)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Rahmenteilbreite (ca. m)	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Ballastierung								
Innenbereich, mittig (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0
Innenbereich, an der Wand (kg)	0	0	20 ⁽¹⁾	20 ⁽¹⁾	30 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	50 ⁽¹⁾	60 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	0	40	0	0	0	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Außenbereich, an der Wand (kg)	0	40	20 ⁽¹⁾	40 ⁽¹⁾	70 ⁽¹⁾	nicht zulässig	nicht zulässig	nicht zulässig
Best.-Nr.	847303	847304	847305	847306	847307	847308	847309	847310
Preis ohne MwSt. €	1.949,00	2.358,00	3.960,00	4.331,00	5.265,00	5.636,00	6.570,00	6.941,00

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 19.

Einzelteile und Stückliste sind in der Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Seite 67 zu finden. | [Hier klicken.](#)