

Artikelnummer: 308661

Kurzbeschreibung: Etagewagen voor laboratorium en productie, 4 etages, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Etagewagen voor labo en productie, 4 etages, 1000 x 600 mm: Voor de chemische, farmaceutische en voedingsindustrie als assistent in laboratorium en productie. Met gesloten buisframe rondom voor meer stabiliteit. Chassis met gelaste dwarsbalken. Gemaakt van roestvrij staal CrNi 18/10. Gelaste, diepgetrokken laadvlakken met omtrekrand en grote radii (zonder vuilophoeken). Gevoerd met anti-trommelvoering. [ul] Stuurwielen met grijsblauwe niet-strepende grijsblauwe banden, waarvan 2 geremd volgens de Europese norm EN 1757-3, massieve doorbuigingswielen beschermen tegen beschadigingen. Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm Buitenafmetingen: B 1100 x D 700 mm. Totale hoogte: 1335 mm Hoogte bovenverdieping: 1235 mm Afstand tussen de verdiepingen: 280 mm Draagvermogen: 200 kg Wiel a": 125 mm [ul] Eigen gewicht: 45 kg

