


hofs rayonnage modulaire - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1010 x 335 mm, charge max. par tablette 220 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisés, niveaux galvanisés

Numéro d'article: 580771



hofs
REGALSYSTEME



hofs Rayonnage sans boulons

Rayonnage suivant

- Surface résistante à l'abrasion
- Surface galvanisée

Tablettes :

- Hauteur pliée des tablettes 40 mm, pliage en forme de C (triple pliage de sécurité)
- Angles fermés



Montants :

- Rigidité longitudinale assurée par un croisillon
- Échelles dotées de raidisseurs nervurés, y compris pieds platine en acier et embouts de fermeture sur les profilés

Livraison :

- Rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et tablettes

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément
- Matériel de fixation

Critères de qualité :

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Label de qualité RAL-RG 614

- Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité suffisante en longueur et en profondeur
- Utilisation exclusive de matériaux standardisés
- Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
- Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne et officiels

Norme/Directive/Ordonnance :

- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Contrôle extérieur et régulier par l'office allemand d'inspection des matériaux

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la








profondeur du rayonnage (rapport 4:1)





Sur demande :

Détails techniques











| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---|
| type de meuble | rayonnage | tablette réglable au pas | 25 mm |
| type de rayonnage | rayonnage modulaire | utilisation | unilatéral |
| rayonnage modulaire | système emboîtable | type de soubassement | tablette en acier |
| champ de rayonnage | rayonnage suivant | surface de tablette | galvanisé |
| convient pour (secteurs) | entrepôt et atelier | surface de montant | galvanisé |
| matériau | acier | alignement angle d'installation | droit |
| hauteur | 2000 mm | stabilité / renfort / entretoise | croisillons |
| largeur | 1010 mm | équipement montant | embases, plateaux supérieurs pour profilés |
| profondeur | 335 mm | volume de livraison | rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons et plateaux conf. à l'offre |
| charge maxi par tablette | 220 kg | exécution couleur | galvanisé |
| charge maxi par élément | 1600 kg | livraison | démonté |
| nombre de tablettes/niveaux | 5 pièce | certification | GS label de qualité RAL |
| largeur de compartiment | 1000 mm | garantie | 5 années |
| profondeur de compartiment | 300 mm | Poids | 22,34 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 150122 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair |
| 150123 |  | ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier galvanisé |
| 584218 |  | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1310 x 335 mm, charge max. par tablette 200 kg, 5 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé, niveaux galvanisé |
| 586202 |  | tablette pour rayonnage à traverses, largeur x profondeur 1000 x 300 mm, pour une charge max. par tabl. de 220 kg, en acier galvanisé |
| 589313 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 2000 x 300 mm, en acier, galvanisé, tôle pleineparoi |
| 589696 |  | paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2000 x 1000 mm, en acier, galvanisé, tôle pleineparoi |
| 589776 |  | paroi arrière pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 2000 x 1000 mm, en acier, galvanisé, grillageparoi, grosseur de la maille 50x50 mm |

| | | |
|--------|---|---|
| 599656 |  | butée pour stockage en vrac, pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 100 x 1000 mm, en acier galvanisé |
| 599769 |  | cache inférieur, pour rayonnage sans boulons, hauteur x largeur 75 x 1000 mm, équipé de avec croisillons, en acier galvanisé |
| 868419 |  | montant pour rayonnage rapporté, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris RAL5010 bleu gentiane, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 870578 |  | paroi latérale pour rayonnage sans boulons, hauteur x profondeur 2000 x 300 mm, en acier, galvanisé, tôle perforée paroi |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203393 |  | marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,44 x 20 m, 2 x 2 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort |
| 213058 |  | ruban adhésif, couleur standard, en PVC en jaune/noir, bande longueur x largeur 33 m x 75 mm |
| 215547 |  | dévidoir escargot de sécurité, pour largeur du feuillard 75 mm sur noyau 76, dévidoir en métal/plastique en bleu/blanc |
| 216063 |  | carton pour charges lourdes, en caisse carton avec enveloppe extérieure papier kraft en marron, recyclable, cannelure triple, longueur x largeur x hauteur intérieur 410 x 310 x 240 mm |
| 324647 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 200 x 300 x 500 / 450 mm, en polyéthylène en jaune |
| 526019 |  | système de consultation mural, DIN A4 dans format portrait, 5 tableaux de consultation, cadre en noir, avec support mural magnétique |
| 585902 |  | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1310 x 535 mm, charge max. par tablette 230 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair |
| 705833 |  | rayonnage modulaire - rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 3000 x 1310 x 335 mm, charge max. par tablette 175 kg, 7 niveaux avec tablette en acier, angle d'installation droit, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair |
| 763239 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, parois plein, fond plein |
| 991754 |  | panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 15 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc |