

fetra steekwagen

draagvermogen 250 kg, steekplaat
breedte x diepte 595 x 450 mm,
steekplaat en wielen
plaatsbesparend inklapbaar,
onderstel in naturel/blauw, wielen
met lucht-banden

Artikelnummer: 119154



fetra
Transportgeräte

10
YEARS
WARRANTY



fetra Steekwagen

klaar voor gebruik in een paar seconden

steekwagen

- draagvermogen 250 kg
- steekplaat breedte x diepte 595 x 450 mm
- hoogte x breedte 1190 x 660 mm
- steekplaat en wielen plaatsbesparend inklapbaar
- ladingbeveiliging door spanband
- constructie van Aluminium/staal/kunststof
- onderstel in naturel/blauw
- met antislip beugelgreep
- wielen met lucht-banden
- wiel Ø 220 mm
- wielnaaf met rollager
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	ladingbeveiliging	spanband
type kar	steekwagen	wiel-ø	220 mm
draagvermogen	250 kg	wiellager	rollager
breedte schep	595 mm	veiligheidsgreep	nee
diepte schep	450 mm	hoogte	1190 mm
materiaal	Aluminium/staal/kunststof	breedte	660 mm
in-/uitklapbaar	ja	kleur	naturel/blauw
klapfunctie	steekplaat // wielen	garantie	10 jaar
trapslede	nee	gewicht	12,6 kg

Dit past ook bij ...

149740



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/blauw, Wanden gesloten, bodem gesloten