

Rollcart dossierwagen

draagvermogen 150 kg, met 3 etage(s), laadvlak lengte x breedte 710 x 290 mm, legborden van hout met kunststof laag, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, met TPE-banden

Artikelnummer: 404935



Rollcart Dossierwagen

Draagvermogen 150 kg

dossierwagen


- draagvermogen 150 kg
- met 3 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 710 x 290 mm
- legborden van hout met kunststof laag
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- staalconstructie, gelast
- 4 zwenkwielen
- wiel Ø 125 mm
- met TPE-banden
- 2 zwenkwielen met rem
- 5 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------|---|
| transporttoestel | transportwagen | etagehoogtes mm | 230/610/1000 |
| type wagen | dossierwagen | lengte laadvlak | 710 mm |
| draagvermogen | 150 kg | breedte laadvlak | 290 mm |
| hoogte | 1100 mm | wagen uitrusting | 3 legborden, draadgaaswanden op de kop |
| materiaal plaat | hout | schuifbeugel | 2 stuks |
| materiaal verwerking | gelast | deur | nee |
| materiaal onderstel | staal | banden | TPE |
| oppervlak | m. poedercoating | wiel-ø | 125 mm |
| kleur | lichtgrijs // RAL7035 | garantie | 5 jaar |
| elektrisch geleidend | nee | gewicht | 22 kg |
| etages aantal | 3 stuks | | |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|--|---|
| 139644 |  | sorteerstation, 12 vakken, passend voor DIN C4, voor de inbouw in kasten, hoogte x breedte x diepte 293 x 723 x 331 mm, van Polystyreen in grijs/zwart |
| 527975 |  | sorteerrek, 5 vakken, passend voor DIN A4, Voor tafel- of wandmontage, hoogte x breedte x diepte 330 x 360 x 250 mm, van staal met slag- en kravaste poedercoating in grijs |
| 533589 |  | hangmappenwagen, hoogte x breedte x diepte 670 x 810 x 430 mm, voor 100 hangmappen, frame van staal in lichtgrijs |