

Rollcart Plattenwagen

Traglast 600 kg, Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm, Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung



Artikelnummer: 203269



Rollcart Plattenwagen


Traglast 600 kg

Plattenwagen

- Traglast 600 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 800 mm
- Plattform aus MDF
- Aufbauten: ohne Bügel, 7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Stahlkonstruktion, verschweißt
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit TPE-Bereifung
- Rad Ø 200 mm
- Lenkrollen mit Feststellern
- 5 Jahre Garantie

Transportgerät	Transportwagen	Aufbauten	keine
Wagentyp	Plattenwagen	Aufbauten Funktion	7 Einsteckmöglichkeiten für Bügel
Traglast	600 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Ladeflächenlänge	1200 mm	Bereifung	TPE
Ladeflächenbreite	800 mm	Durchmesser Rad	200 mm
Material	Stahl	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Verarbeitung	verschweißt	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	MDF	Garantie	5 Jahre
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Gewicht	45 kg
Farbe	enzianblau // RAL5010		

Zubehör

203275		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 300 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203277		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 600 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
203280		Aufsteck-Bügel, Höhe x Breite 900 x 1200 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
504734		Werkstatt-Hocker, Sitz Höhe 420 - 545 mm, Sitz aus PU-Schaum in schwarz, Tellerfuß mit Ablagekästen für Werkzeuge und Kleinteile für festen Stand, Gestell aus Kunststoff in schwarz, Gestell mit Rollen
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
528761		Fahrbare Werkbank, Höhe x Breite x Tiefe 915 x 1090 x 600 mm, Tischplatte aus Multiplex, Traglast 400 kg, 4-Fußgestell, Ausstattung: 1 Schrank, 2 Ablageböden, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
530774		Arbeitsbock, Aus Stahl, Traglast 200 kg, Höhe x Breite 600 - 1000 x 970 mm, Auflagefläche rutschhemmend und materialschonend, Breite x Tiefe 970 x 115 mm, platzsparend zusammenklappbar

891181



Saugheber, horizontale Traglast 30 kg, 1 Saugschale(n) mit \varnothing 120 mm, Körper aus Aluminium, Lieferumfang 2er Set im Koffer