Hymer

Podesttreppe

6888

Podest Höhe 1,21 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm, 5 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest), Aus Aluminium, 4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller



YMER











Artikelnummer: 231355





Podesttreppe

- Podest Höhe 1,21 m, Podest Breite x Tiefe 600 x 800 mm
- Aufstieg einseitig
- 5 rutschsicher profilierte Stufen (inkl. Podest)
- Stufentiefe 200 mm
- Höhe 2,24 m, Breite 890 mm
- Aus Aluminium
- Sichere Anwendung durch 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste
- Geländer 1030 mm hoch
- 4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller
- belastbar bis 150 kg

- Gewicht 37,7 kg
- gemäß EN 131-7
- 10 Jahre Garantie
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage

| Technische Details | | | |
|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| Steigtechnik | Podesttreppe | belastbar bis | 150 kg |
| Material | Aluminium | klappbar | nein |
| Nutzung | einseitig | fahrbar | ja |
| Höhe Podest | 1,21 m | Sicherheitsausstattung Leiter | 3-seitiges Podestgeländer mit Knie- und Fußleiste |
| Breite Podest | 600 mm | Höhe Geländer | 1030 mm |
| Tiefe Podest | 800 mm | Unterbau | 4 selbsttätig bremsende Federrollen, davon 1 mit Feststeller |
| Stufen Anzahl | 5 | Norm | EN 131-7 |
| Stufen-/Sprossentyp | rutschsicher profilierte Stufen | Anlieferung | zerlegt in vorgefertigte Bauteile zur Selbstmontage |
| Tiefe Stufen | 200 mm | Garantie | 10 Jahre |
| Höhe | 2,24 m | Gewicht | 37,7 kg |
| Breite | 890 mm | | |

| Dazu passt auch | | | |
|-----------------|-------|---|--|
| 149272 | | Prüfplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Durchmesser 30 mm, in Jahresfarbe | |
| 215546 | Book. | Sicherheits-Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 38 - 76er Kern, Abroller aus Metall/Kunststoff in blau/weiß | |
| 221260 | | Schiebebügelwagen, Traglast 150 kg, Länge x Breite 740 x 480 mm, Plattform aus Stahl mit Anti-Rutschmatte, Aufbau Schiebebügel, Schiebebügel klappbar, 2 Lenkund 2 Bockrollen | |
| 221388 | | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 | |
| 523826 | 1-11 | Kettenständer-Set, Set bestehend aus: 4 Kettenständer, 6 m Kette, Pfosten Durchmesser 48 mm, Pfosten in rot/weiß, in rot/weiss | |
| 528920 | | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m², Aus Vlies/PE | |