

# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail OBO Green

Artikelnr. 5015075



Natuurlijk product beschermt tegen natuurlijke invloeden.

De OBO Green potentiaalvereffeningsrail is een van celluloseacetaat CA gefabriceerde oplossing voor de installatie van de potentiaalvereffening conform NEN1010 en bliksembeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 62305. Grondstof voor dit materiaal is een bewezen stof uit de papierindustrie.

- Voetplaat en afdekkap van CA, wit
- Afdekkap verzegelbaar/beschrijfbaar
- Contactstrook van messing, vernikkeld
- Bouten en bruggen van staal, galvanisch verzinkt
- Bliksemstroomgeleidend 100 kA (10/350)

Aansluitmogelijkheden:

- 7 één- of meeraderige kabels tot 25 mm<sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm<sup>2</sup>
- 1 ronde geleider Rd 8-10
- 1 platte geleider tot FL 30 of ronde geleider Rd 8-10



**CuZn** Messing

Opmerking extra producttekst	Minimale bestelhoeveelheid 840
Extra productbeschrijving 1	Met verzegelbare afdekkap uit duurzaam materiaal

### Stamgegevens

Bestelnr.	5015075
Type	1809 NR
Omschrijving 1	Potentiaalvereffeningsrail
Omschrijving 2	van nagroeiende grondstoffen
Dimensie	188mm
Kleur	wit
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	22,30 kg/100 st.


# Technisch specificatieblad

## Potentiaalvereffeningsrail OBO Green

Artikelnr. 5015075



### Technische gegevens



Lengte	188,00 mm
Breedte	52,00 mm
Zijhoogte	44,50 mm
Aansluitmogelijkheid 1	7 x een- of meeraderige kabels tot 25 mm <sup>2</sup> of soepele kabels tot 16 mm <sup>2</sup>
Aansluitmogelijkheid 2	1 x ronde geleider Rd 8 - 10
Aansluitmogelijkheid 3	1 x platte geleider tot FL30 of ronde geleider Rd 8 - 10
Aantal aansluitingen ronde geleider totaal	1,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 8 mm	0,00
Aantal aansluitingen ronde geleider 10 mm	0,00
Aantal aansluiting ronde geleider 8-10 mm	1,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 30 mm	1,00
Aantal aansluitingen platte geleider tot 40 mm	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 6 mm <sup>2</sup> star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 16 mm <sup>2</sup> star	0,00
Aantal aansluiting geleider tot 25 mm <sup>2</sup> star	7,00
Aantal aansluiting geleider tot 95 mm <sup>2</sup> star	0,00
Uitvoering	met afdekkap
Uitvoering	Opbouw fix
Bliksemstroombestendigheid	H/100 kA
Isolator	<input checked="" type="checkbox"/>
Materiaal van de klem	Staal
Oppervlak van de klem	galvanisch verzinkt
Materiaal van de contactrail	Messing
Oppervlak van de contactrail	vernikkeld