

Drehschrauber

Drehschrauber UT 5964

Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb

Artikel-Nr. UT 5964



Technische Daten



Drehzahl
1800 U/min



Antriebs-Vierkant
1/4 Zoll



Arbeitsdrehmoment
6,0 Nm



Beschleunigung
3,7 m/s²



Schalldruckpegel
87,1 dB (A)



Schalleistungspegel
98,4 dB (A)



Luftverbrauch
2,0 l/s



Druckluftanschluss
1/4 Zoll



Gewicht
1,6 kg

Beschreibung

- Drehschrauber in Pistolenform mit Direktantrieb
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Schub-Startautomatik und Drehmomenteinstellung über Federvorspannung und Rutschkupplung
- Umschaltbar auf Rechts- und Linkslauf
- **Leerlaufdrehzahl: 1.800 min⁻¹**

Ähnliche Produkte



UT 5964