

**Artikelnummer:** 33802

**Kurzbeschreibung:** Steckregal-Grundfeld, m. 4 Stahlblechböden, B 1260 x T 800 x H 2000 mm

**Langbeschreibung:** Schwerlast- Steckregale mit Stahlblechböden, 1260 mm breit: Böden im Raster von 62,5 mm höhenverstellbar. Stützen aus C-Profil 50 x 30 x 15 mm, mit Metallfußplatten. Hochwertige Epoxypulverbeschichtung, himmelblau (RAL 5015). Zur Lagerung von Kleinteilen bestellen Sie bitte zusätzlich je Boden eine 8 mm Spanplatte. Schweißkonstruktion aus Rohren 35 x 20 mm. Fachlast: bis 500 kg\*Feldlast: bis 2500 kg\*H 2000 mm: 4 BödenH 2500 mm: 5 BödenH 3000 mm: 6 BödenStahlblechbodenSchweißkonstruktion aus Rohren mit gekanteter Stahlblechauflage (Stärke 0,8 mm).\* bei gleichmäßig verteilter Last

**EAN/GTIN:** 3612970791801

