

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 4 niveaux avec tablette en acier, 8 tiroir(s), avec casier de sécurité, à cloison de séparation médiane, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage, face avant avec thermolaquage

Numéro d'article: 454198

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire modulable ERGO

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 4 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 8x170 mm
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension






- équipement : 8x170
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage
- face avant avec thermolaquage
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques




type de meuble	armoire	soubassement	socle
type d'armoire	armoire d'atelier	matériau	tôle d'acier
type de porte	double porte battante	matériau de finition	soudé
hauteur	1950 mm	tablette réglable au pas	15 mm
largeur	1200 mm	surface de tablette	galvanisé
profondeur	500 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tablettes, tiroirs, casier pour objets de valeur	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire gauche	8 tiroirs et 1 casier de sécurité	casier pour objets de valeur	oui
équipement armoire droite	tablettes	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	4 pièce	glissière tiroir	sur glissière
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	80 %
charge tablette	70 kg	blocage d'extension	oui
nombre de tiroirs	8 pièce	angle d'ouverture de porte	110 °
nombre x hauteur tiroirs	8x170 mm	poignée	poignée encastrée
capacité de charge de tiroir	25 kg	roulant	non
Hauteur frontale 170 mm	8 pièce	garantie	5 années
surface de corps	thermolaqué	Équipement détaillé	8x170
surface de face avant	thermolaqué	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
système de fermeture	serrure à cylindre	Poids	140,36 kg

Accessoires

230287		serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
403817		kit de bacs de rangement, composé de 48 bacs, hauteur 54 mm, hauteur 54 mm, en plastique, coloris rouge/blanc
530105		tôles de séparation, convient pour hauteur frontale 70 mm, hauteur 68 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
736247		tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 594 x 449 mm, pour armoire largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement

en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE