

Termékinformációk

11 07 160

Huzalcsupaszító fogó Nyitórugóval, univerzális

IEC 60900 DIN EN 60900

- Egy-, több- és hajszálerű vezetékekhez műanyag- vagy gumiszigeteléssel max. Ø 5,0 mm ill. 10 mm² vezeték-keresztmetszet
- Egyszerű beállítás a kívánt huzal- vagy pászmaátmérőhöz recés csavarral és ellenanyával
- Speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



⚡ 1000 V 

Altalános

Cikkszám	11 07 160
EAN	4003773015499
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	mártó eljárással szigetelve, VDE szerint bevizsgálva
Súly	205 g
Méretek	160 x 94 x 28 mm
Szabvány	DIN EN 60900 IEC 60900

Műszaki jellemzők

Csupaszoló vágási méret négyzetmilliméter	10 mm ²
Csupaszoló vágási méret (átmérő)	Ø 5,0 mm
AWG	8
VDE-engedéllyel	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk