

kast voor gevaarlijke stoffen Q-PEGASUS-90 WDAC

geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen, brandkamer getest type 90, hoogte x breedte x diepte 1953 x 1193 x 615 mm, dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep, 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel



Artikelnummer: 213157



Veiligheidskast Q-PEGASUS-90 WDAC

kast voor gevaarlijke stoffen

- geschikt voor aquatoxische, brandbare en giftige stoffen
- voor opslag in de werkruimte
- brandkamer getest type 90
- hoogte x breedte x diepte 1953 x 1193 x 615 mm
- constructie van staal
- dubbele vleugel deur, opening via beugelgreep
- Veilig afsluitbaar met profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)
- beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend





- met deurblokkering
- deuropeningshoek 89 °
- automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
- 3 niveau(s) met Stalen bodem, onder bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat
- draagvermogen per niveau 75 kg
- opvangvolume bodemopvangbak 33 l
- onderbouw onderrijdsokkel en stelschroeven
- bodemopvangbak conform StawaR getest
- ventilatie met geïntegreerd systeem
- voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL1004 goudgeel
- niveaus met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- met GS-vignet
- gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
- voldoet aan de eisen conform TRGS 510
- 5 jaar garantie

Technische details




meubeltype	kast	veiligheidsuitrusting	kast	automatisch sluitmechanisme na 60 seconden met optisch en akoestisch waarschuwingssignaal
opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	afsluitbaar	ja	
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	sluitsysteem	profielcilinderslot met indicatie van de sluitingstoestand (rood/groen)	
opslagplaats	in de werkruimte	toepassing deur	beide deuren kunnen tegelijkertijd met 1 hand worden geopend	
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, brandbare en giftige stoffen	greep	beugelgreep	
brandveiligheid	brandkamer getest type 90	materiaal	staal	
hoogte	1953 mm	kleur romp	antracietgrijs // RAL7016	
breedte	1193 mm	kleur voorkant	goudgeel // RAL1004	
diepte	615 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035	
kast uitrusting	legborden, bodemopvangbak, geperforeerd inlelement	oppervlak romp	m. poedercoating	
legborden / schappen aantal	3 stuks	oppervlak front	m. poedercoating	
legbord-/niveautype	Stalen bodem	oppervlak legbord	m. poedercoating	
legbord-/niveautype (onderste ni	bodemopvangbak met geperforeerde afdekplaat	onderbouw	onderrijdsokkel en stelschroeven	
draagvermogen legbord	75 kg	levering	voorgemonteerd	

vloeropvangbak	ja	bouwwijze (toelating)	bodemopvangbak conform StawaR getest
opvangvolume vloeropvangbak	33 l	certificering	GS
ventilatie kast	systeem geïntegreerd	certificering din-/en-normen	gebouwd conform EN 14470, deel 1, conform DIN EN 14727, isolatie conform DIN 4102
aansluitmogelijkheden kast	voorbereid voor de aansluiting aan technische ventilatie (NW 75)	certificering trsg	voldoet aan de eisen conform TRGS 510
type deur	dubbele vleugel deur	garantie	5 jaar
openingshoek deur	89 °	gewicht	471,5 kg
deur uitrusting	deurblokkering		

Gerelateerde Producten

213130		ventilatie-element voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 400 x 200 x 400 mm
213131		ventilatiefilterelement voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 210 x 305 x 555 mm

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
525732		gevarensymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm