

ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 3,0 m

Numéro d'article	21.15.8773
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.8773
EAN (pièce unique)	7611990196432



ROLINE Cordon fibre optique OM4 multimode - pour le câblage FO à grande puissance en qualité ROLINE

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

- Tous les câbles OM4 sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
- Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
- Attention: les câbles ne sont disponibles qu'en longueur standard de 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
- Couleur: violet
- Manteau: Ø 2,8 x 6 mm, PVC
- Connecteurs 1: LC
- Connecteurs 2: ST

Le câble FO est muni aux extrémités de connecteurs de grande qualité de type ST/LC. Le noyau compact du câble assure une meilleure isolation et une plus grande protection de la fibre. Celle-ci est de plus recouverte d'une phase solide en plastique offrant une résistance à la traction. A l'extérieur, le câble est couvert d'un manteau en PVC robuste et résistant aux flammes.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
--------------	--------

Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	3 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	50/125µm OM4
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	ST
Embout de soulagement en kevlar	oui
Ø externe du câble	2,8x6 mm
Manteau externe du câble	PVC
Câble LSOH	non