

Datenblatt

Technische Daten

Kabellänge L	50 m
Max. Kontaktbelastbarkeit	4...20 mA
Schutzart	IP68
Min. Medientemperatur	3 °C
Max. Medientemperatur	60 °C
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Werkstoffe

Werkstoff Gehäuse	Edelstahl
-------------------	-----------

Bestellinformation

Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Niveausensor 0-1,0 mWS, Kabellänge: 50 m
Artikelnummer	6088840
EAN Nummer	4062679000169
Farbe	Silber
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2021-03-05

Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	375 mm
Länge L	375 mm
Höhenmaß mit Verpackung	90 mm
Höhe H	90 mm
Breitenmaß mit Verpackung	375 mm
Breite B	375 mm
Gewicht brutto ca. m	3 kg
Gewicht netto ca. m	3 kg

Verpackung

Verpackungsart	Sack
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1