

bott **table de travail** verso

hauteur x largeur x profondeur 980 x 1300 x 600 mm, plateau de table en multiplex, équipement : 7 tiroirs, 1 armoire, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite, soubassement 4 roul.



Numéro d'article: 233330




table de travail

- hauteur x largeur x profondeur 980 x 1300 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- équipement : 7 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 7 tiroirs
- à droite 1 armoire
- force par tiroir 50 kg
- extension de tiroir 100 %
- avec blocage d'extension
- Avec porte à battants
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- soubassement 4 roul.
- Ø de roue 125 mm





Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
| type de meuble | table | matériau de plaque | multiplex |
| type de table | table de travail | matériau de châssis | acier |
| hauteur | 980 mm | surface de châssis | finition peinture époxy |
| largeur | 1300 mm | couleur du châssis | gris clair // RAL7035 |
| profondeur | 600 mm | surface de face avant | finition peinture époxy |
| hauteur réglable | non | couleur de la face avant | gris anthracite // RAL7016 |
| équipement établi | 7 tiroirs, 1 armoire | matériau de finition | soudé |
| soubassements à gauche | 7 tiroirs | nombre de portes | 1 pièce |
| soubassements à droite | 1 armoire | type de porte | porte à battants |
| nombre de tiroirs | 7 pièce | roulant | oui |
| nombre x hauteur tiroirs | | nombre/type de roulettes | 4 roul. |
| capacité de charge de tiroir | 50 kg | Ø de roue | 125 mm |
| extension tiroir | 100 % | Poids | 124,983 kg |
| blocage d'extension | blocage d'extension | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 233006 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233008 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 16 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 233011 |  | séparateurs et parois emboîtables, avec 27 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 102657 |  | bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert |
| 217145 |  | dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal |
| 218389 |  | mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural |
| 230322 |  | tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes |