

KLW Lutz bras pivotant

pour bras pivotant, portée 600 mm,
rideau en PVC coloris vert foncé,
structure en acier avec finition
époxy résistante aux chocs et aux
rayures RAL1021 jaune colza

Numéro d'article: 525975




bras pivotant

- pour bras pivotant
- portée 600 mm
- rideau en PVC coloris vert foncé
- structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1021 jaune colza







Détails techniques

équipement du poste de travail	équipement de sécurité	matériau de châssis	acier
équipement de sécurité	accessoires	surface de châssis	finition peinture époxy
portée	600 mm	couleur du châssis	jaune colza // RAL1021
matériau de porte souple	PVC	Poids	18 kg
couleur de porte souple	vert foncé		

Accessoires

520525		écran de soudure roulant, porte souples à lanières en PVC en vert foncé, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2000 x 600 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures RAL1021 jaune colza
--------	---	--

Cela s'adapte aussi ...

221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 m x 225 mm, qualité de papier cellulose, gauffré, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm