

Rollcart 2 parois en tube d'acier pour remorque industrielle



hauteur 750 mm, pour plateau
longueur x largeur 2500 x 1250 mm,
en acier avec finition époxy
résistante aux chocs et aux rayures
en RAL2004 orangé pur



Numéro d'article: 158274

Rollcart 2 parois en tube d'acier

Pour remorque industrielle

2 parois en tube d'acier pour remorque industrielle

- hauteur 750 mm
- pour plateau longueur x largeur 2500 x 1250 mm
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL2004 orangé pur

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	largeur de plateau	1250 mm
type de chariot	accessoires	matériau	acier
pour type de chariot	remorque industrielle	surface	finition peinture époxy
rehausses	2 parois en tube d'acier	couleur	orangé pur // RAL2004
hauteur	750 mm	Poids	35 kg
longueur de plateau	2500 mm		

