

Rollcart handtrekwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 805 x 535 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouw Balustrade, onderstel met
slag- en krasvaste poedercoating in
RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen,
wielen met lucht-banden op
plaatstaal-velg



Artikelnummer: 531530

Rollcart Handtrekwagen

Draagvermogen 400 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 805 x 535 mm
- hoogte x lengte x breedte 740 x 1730 x 840 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw Balustrade
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 wielen
- wielen met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand parallel
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	400 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	Balustrade	wagen uitrusting	excl. uitrusting

hoogte constructies	220 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
lengte laadvlak	805 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	535 mm	materiaal velg	plaatstaal
materiaal	staalconstructie	wielstand	parallel
hoogte	740 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
lengte	1730 mm	garantie	5 jaar
breedte	840 mm	gewicht	25 kg
euronorm	nee		

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm